

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Ванны моечные сварные серия Norma (ВМСн) используются на предприятиях общественного питания и предназначены для ополаскивания и мытья посуды. Ванны состоят из моечных отделений, изготовленных из пищевой нержавеющей стали и сборно-разборных каркасов из оцинкованной стали/стали с полимерно-порошковым покрытием/нержавеющей стали. Ножки каркасов оснащены регулируемыми полиамидными опорами для компенсации неровностей пола. ВМСн могут комплектоваться полкой с отверстием для монтажа смесителя и бортом (опция).

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОД

Перед началом эксплуатации изделия необходимо снять защитную пленку с поверхности деталей из нержавеющей стали. Обслуживание ванн заключается в периодической протяжке крепежа и выверке положения оборудования относительно горизонта. Не следует перегружать моечное отделение водой, грязной посудой, осуществлять дефростацию продуктов питания. Нагрузка на дно секции моечного отделения не должна превышать веса одной трети ее объема при заполнении водой. После каждого использования, моечное отделение требует соответствующего ухода, который заключается во влажной уборке с применением нейтральных моющих средств не содержащих твердых абразивных частиц и агрессивных химических реагентов, способных разрушить защитную оксидную пленку на поверхности нержавеющей стали. После мытья следует тщательно протирать поверхности изделия сухой мягкой тканью. Рекомендуется периодически обрабатывать поверхности моечного отделения специальными средствами по уходу за нержавеющей сталью (очищающие и фосфатирующие полироли), которые позволяют существенно сократить время возобновления защитной оксидной пленки. При регулярном выполнении всех рекомендаций, на поверхностях моечных отделений не будут появляться следы окисления и трудноудаляемых загрязнений, которые в свою очередь, могут являться причиной зарождения очагов коррозии и привести к преждевременному выходу оборудования из строя.

Подробная информация по уходу за изделиями представлена на сайте предприятия-изготовителя mecon.ru/reference/

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

1. Гарантийный срок эксплуатации оборудования – 12 месяцев с момента его отгрузки покупателю со склада предприятия-изготовителя или официального дилера, но не более 18 месяцев с момента изготовления (исчисляется со дня приемки ОТК, что подтверждается наличием информационной этикетки, расположенной на обратной стороне моечного отделения, в которой зашифрована информация о дате изготовления и прохождении изделием контроля качества).
2. Одним из условий сохранения гарантии на ванны является наличие, сохранность и читаемость информационной этикетки.
3. В течение гарантийного периода запрещается вносить в конструкцию оборудования какие-либо изменения, не предусмотренные предприятием-изготовителем и осуществлять несанкционированный ремонт.
4. Предприятие-изготовитель информирует о том, что рисунок кристаллизации на поверхности оцинкованных деталей одного изделия, либо на деталях изделий разных производственных партий может отличаться, что не является дефектом изделия.
5. Ремонт или замена оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации производится предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения и требований настоящего паспорта.
6. Со всеми условиями предоставления гарантии вы можете ознакомиться на сайте предприятия-изготовителя mecon.ru/reference/



ДААННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

ООО «Компания Мекон» 620041, г. Екатеринбург, ул. Кислородная, 8

☎ (343) 270-22-55

✉ ekb@mecon.ru

Прохождение контроля качества:



mecon.ru

Торгтехника.РФ

<https://obtorg.ru>



ПАСПОРТ

Ванны моечные сварные серия Norma (ВМСн)



mecon.ru

Номенклатура ВМСн

Марка	Размеры моечного отделения, мм	Размеры ванны, мм	Количество секций
Norma RAL / Norma Inox / Norma Zn			
ВМСн-530	430x430x300	530x530x860	1
ВМСн-630	530x530x350	630x630x860	1
ВМСн-700	600x600x350	700x700x860	1
ВМСн-800	700x700x400	800x800x860	1
ВМСн-530/2	430x430x300	1100x530x860	2
ВМСн-630/2	530x530x350	1210x630x860	2
ВМСн-700/2	600x600x350	1350x700x860	2
ВМСн-800/2	700x700x400	1550x800x860	2
ВМСн-530/3	430x430x300	1490x530x860	3
ВМСн-630/3	530x530x350	1790x630x860	3
ВМСн-700/3	600x600x350	2000x700x860	3
ВМСн-800/3	700x700x400	2300x800x860	3

Комплектная ведомость

№	Наименование элемента	Кол-во, шт
1	Моечное отделение	1
2	Ножка	4
3	Профиль верхний	2
4	Профиль верхний (паз)	2
5	Профиль средний	4
6	Профиль нижний	4
7	Опора регулируемая	4
8	Подпятник опорный (усиленный)	4
9	Болт М6х8	32
10	Гайка М6	32
11	Гайка М8	8
12	Полка с отверстием для смесителя и бортом (опционно)	1

Последовательность сборки

1. Установить опорные подпятники с регулируемыми опорами на ножки каркаса.
2. Соединить ножки с профилями, образующими верхнюю рамку каркаса.
3. Соединить ножки с профилями, образующими среднюю рамку каркаса.
4. Соединить ножки с профилями, образующими нижнюю рамку каркаса.
5. Протянуть все болтовые соединения.
6. Выкрутить гайки, фиксирующие закладные под облицовками моечного отделения.
7. Установить моечное отделение в собранный каркас, совместив пазы в верхнем профиле каркаса со шпильками на моечном отделении.
8. Закрепить моечное отделение на каркасе.
9. Отрегулировать каркас по высоте при помощи регулируемых опор.
10. Установить полку с отверстием для смесителя и бортом при помощи болтов к моечному отделению (опционно).

Схема сборки

